



Skrutvting av massivt stål, spännvidd: 500mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 860500 500 |
| GTIN | 4008158034171 |
| Artikelklass | 83K |

Beskrivning

Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad.

Rörlig, verktyglöst utbytbar tryckbricka, från storlek 160. Spännkraft upp till 6000 N.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|------------|
| skenans tvärsnitt | 28×11 mm |
| kapacitet | 120 mm |
| spännvidd | 500 mm |
| Produktslag | Skrutvting |

Tillbehör

Tryckhuvssats 8 delar Tryckplattans Ø 37 mm

860115 37