

HOLEX**Popnitsborr HSS Enkelsidig, obelagd, Ø DC h8: 5,7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113341 5,7
GTIN	4045197965110
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Extremt brottsäkert genom kort spiral och kraftig kärnkona. Självcentrerande urspetsning.
Cylindriskt slipat utvändigt (utan styrlister) för att förhindra stockning.

Ytan ånganlöpt.

Dimensioner liknande DIN 1897.

Urspetsning form C.

Användningsdata:

Främst för borrar i plåt.

Teknisk beskrivning

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	10,5 mm
Norm	DIN 1897
totallängd L	66 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Nominell Ø D_c	5,7 mm
Spännspårlängd L_c	19 mm
Antal skär Z	2
Spetsvinkel	135 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Invändig	nej

Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig		
torrt	lämplig		