

**Popnitsborr HSS Enkelsidig, obelagd, Ø DC h8: 8,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113341 8,1
GTIN	4045197964601
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Extremt brottsäkert genom kort spiral och kraftig kärnkona. Självcentrerande urspetsning.
Cylindriskt slipat utvändigt (utan styrlister) för att förhindra stockning.

Ytan ånganlöpt.

Dimensioner liknande DIN 1897.

Urspetsning form C.

Användningsdata:

Främst för borrar i plåt.

Teknisk beskrivning

totallängd L	79 mm
Nominell Ø D _c	8,1 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Spännspårlängd L _c	25 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	12,9 mm
Antal skär Z	2
Norm	DIN 1897
Spetsvinkel	135 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Invändig	nej

Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig		
torrt	lämplig		