

**Popnitsborr HSS Enkelsidig, obelagd, Ø DC h8: 9,6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113341 9,6
GTIN	4045197964618
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Extremt brottsäkert genom kort spiral och kraftig kärnkona. Självcentrerande urspetsning.
Cylindriskt slipat utvändigt (utan styrlister) för att förhindra stockning.

Ytan ånganlöpt.

Dimensioner liknande DIN 1897.

Urspetsning form C.

Användningsdata:

Främst för borrar i plåt.

Teknisk beskrivning

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	10,6 mm
totallängd L	89 mm
Spännspårlängd L_c	25 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Norm	DIN 1897
Antal skär Z	2
Nominell Ø D_c	9,6 mm
Spetsvinkel	135 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Invändig	nej

Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig		
torrt	lämplig		