

HOLEX**Popnitsborr HSS Dubbelsidig, obelagd, Ø DC h8: 4,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113421 4,5
GTIN	4045197964694
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Ytan ånganlöpt.

Extremt brottsäkert genom kort spiral och kraftig kärnkona. Självcenterande urspetsning.**Cylindriskt slipat utvändigt** (utan styrlister) för att förhindra stockning.

Urspetsning form C.

Dimensioner liknande DIN 1897.

Användningsdata:**Främst för borrar i plåt.****Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 1897
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	9,3 mm
Spännspårlängd L_c	16 mm
totallängd L	58 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Nominell Ø D_c	4,5 mm
Antal skär Z	2
Spetsvinkel	135 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Invändig	nej

Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig		
torrt	lämplig		