

**Popnitsborr HSS Dubbelsidig, obelagd, Ø DC h8: 3,1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113421 3,1
GTIN	4045197964625
Artikelklass	12B

**Beskrivning****Utförande:**

Ytan ånganlöpt.

**Extremt brottsäkert** genom kort spiral och kraftig kärnkona. Självcenterande urspetsning.

**Cylindriskt slipat utvändigt** (utan styrlister) för att förhindra stockning.

Urspetsning form C.

Dimensioner liknande DIN 1897.

**Användningsdata:**

**Främst för borrar i plåt.**

**Teknisk beskrivning**

Tolerans nom.-Ø	h8
Norm	DIN 1897
totallängd L	49 mm
Antal skär Z	2
Spännspårlängd L <sub>c</sub>	12 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L <sub>2</sub>	7,4 mm
Nominell Ø D <sub>c</sub>	3,1 mm
Spetsvinkel	135 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Invändig	nej

Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
torrt	lämplig		