

HOLEX**Popnitsborr HSS Dubbelsidig, obelagd, Ø DC h8: 3,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113421 3,2
GTIN	4045197964632
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Ytan ånganlöpt.

Extremt brottsäkert genom kort spiral och kraftig kärnkona. Självcenterande urspetsning.**Cylindriskt slipat utvändigt** (utan styrlister) för att förhindra stockning.

Urspetsning form C.

Dimensioner liknande DIN 1897.

Användningsdata:**Främst för borrar i plåt.****Teknisk beskrivning**

Spännspårlängd L_c	12 mm
Nominell $\varnothing D_c$	3,2 mm
totallängd L	49 mm
Antal skär Z	2
Tolerans nom.- \varnothing	h8
Norm	DIN 1897
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	7,2 mm
Spetsvinkel	135 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Invändig	nej

Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig		
torrt	lämplig		