

**Popnitsborr HSS Dubbelsidig, obelagd, Ø DC h8: 3,3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113421 3,3
GTIN	4045197964649
Artikelklass	12B

**Beskrivning****Utförande:**

Ytan ånganlöpt.

**Extremt brottsäkert** genom kort spiral och kraftig kärnkona. Självcenterande urspetsning.

**Cylindriskt slipat utvändigt** (utan styrlister) för att förhindra stockning.

Urspetsning form C.

Dimensioner liknande DIN 1897.

**Användningsdata:**

**Främst för borrar i plåt.**

**Teknisk beskrivning**

Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$	7,1 mm
Antal skär Z	2
Tolerans nom.-Ø	h8
Nominell Ø $D_c$	3,3 mm
totallängd L	49 mm
Spännspårlängd $L_c$	12 mm
Norm	DIN 1897
Spetsvinkel	135 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Invändig	nej

Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
torrt	lämplig		