

**Popnitsborr HSS Dubbelsidig, obelagd, Ø DC h8: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113421 6
GTIN	4045197964717
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Ytan ånganlöpt.

Extremt brottsäkert genom kort spiral och kraftig kärnkona. Självcenterande urspetsning.

Cylindriskt slipat utvändigt (utan styrlister) för att förhindra stockning.

Urspetsning form C.

Dimensioner liknande DIN 1897.

Användningsdata:

Främst för borrar i plåt.

Teknisk beskrivning

Spännspårlängd L_c	19 mm
Antal skär Z	2
Nominell $\varnothing D_c$	6 mm
Tolerans nom.- \varnothing	h8
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	10 mm
totallängd L	66 mm
Norm	DIN 1897
Spetsvinkel	135 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Invändig	nej

Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig		
torrt	lämplig		