

**Popnitsborr HSS Enkelsidig, obelagd, Ø DC h8: 6,4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113341 6,4
GTIN	4045197964571
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Extremt brottsäkert genom kort spiral och kraftig kärnkona. Självcentrerande urspetsning.
Cylindriskt slipat utvändigt (utan styrlister) för att förhindra stockning.

Ytan ånganlöpt.

Dimensioner liknande DIN 1897.

Urspetsning form C.

Användningsdata:

Främst för borrar i plåt.

Teknisk beskrivning

Tolerans nom.-Ø	h8
Spännspårlängd L _c	21 mm
Norm	DIN 1897
totallängd L	70 mm
Antal skär Z	2
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	11,4 mm
Nominell Ø D _c	6,4 mm
Spetsvinkel	135 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Invändig	nej

Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig		
torrt	lämplig		