

HOLEX**Popnitsborr HSS Dubbelsidig, obelagd, Ø DC h8: 3,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113421 3,5
GTIN	4045197964656
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Ytan ånganlöpt.

Extremt brottsäkert genom kort spiral och kraftig kärnkona. Självcentrerande urspetsning.**Cylindriskt slipat utvändigt** (utan styrlister) för att förhindra stockning.

Urspetsning form C.

Dimensioner liknande DIN 1897.

Användningsdata:**Främst för borrar i plåt.****Teknisk beskrivning**

Tolerans nom.-Ø	h8
Norm	DIN 1897
Nominell Ø D _c	3,5 mm
Spännspårlängd L _c	13 mm
Antal skär Z	2
totallängd L	52 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	7,8 mm
Spetsvinkel	135 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Invändig	nej

Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig		
torrt	lämplig		