

**Garant****Ändfräsdorn vibrationsdämpad, cylindrisk, med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 200, Dorndiameter d<sub>1</sub>: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306712 22
GTIN	4045197942449
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganläggningsyta.

**Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.**

**Fördel:**

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv och medbringare.

**Specialtillbehör:**

Specialnyckel nr 309840; kylmedelsrör nr 309880.

**OBS!:**

Andra storlekar vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Frässpindellängd L <sub>4</sub>	19 mm
Ø D <sub>2</sub>	48 mm
utkragningslängd A-mått	200 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	22 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	22 mm
fäste	HSK-A 63 A = 200

Norm	DIN 6357
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn