

**Slipband Cubitron™II 784F, 75×2000 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	558512 60
GTIN	2050001948946
Artikelklass	53S

Beskrivning**Utförande:**

Cubitron™ II slipband 784F med precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid på stabilt YF-polyesterunderlag (P36 – P80) resp. halvflexibelt XF-polyesterunderlag (P120 – P180). För **ekonomisk användning vid krävande slipningsarbeten** på stationära slipmaskiner. Kallare slipning tack vare sliphjälpmiddel.

OBS!:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

Teknisk beskrivning

Serie	Cubitron™II 784F
Slipmedel	Keramikkorn
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Slipbandets bredd	75 mm
Slipbandets längd	2000 mm
Produktnamnsattribut	75×2000 mm
Produktslag	Slipband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	20-25 m/s	H
INOX	lämplig	18-30 m/s	
Ti	mindre lämplig	10-20 m/s	
GG(G)	lämplig	30-45 m/s	K
CuZn	mindre lämplig	35-45 m/s	N
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		