

HOLEX**Borrchuckar med nyckelfri låsning Utförande i metall, Typ: 13-3/8****Beställningsdata**

Ordernummer	342207 13-3/8
GTIN	4045197966018
Artikelklass	32W

Beskrivning**Utförande:**

- **Nyckelfri borrhuck med självverkande radiallysning. Ingen ytterligare låsning behövs (särskilt viktigt vid slagborrning).**
 - **Mycket ergonomisk, lätt att använda, sexkant för skruvnycklar.**
 - **Hög rundgångsnoggrannhet.**
 - **Genomborrat utförande för höger- och vänsterrotation (gänga M5 eller M6).**
- Speciella spänninsatser för minskat slitage.

Teknisk beskrivning

Typ	13-3/8
spännvidd	1,5 - 13 mm
Borrhuvudlängd öppen	63 mm
maximal maskineffekt	1100 W
Borrhuvudlängd stängd	74 mm
Utvändig Ø	43,1 mm
fäste	3/8-24 tum
Nyckelfri låsning	ja

Produktslag

Borrchuck nyckelfri