



Skrutvting av massivt stål, spännvidd: 1000mm



Beställningsdata

Ordernummer	860500 1000
GTIN	4008158034263
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad.

Rörlig, verktyglöst utbytbar tryckbricka, från storlek 160. Spännkraft upp till 6000 N.

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	28×11 mm
kapacitet	120 mm
spännvidd	1000 mm
Produktslag	Skrutvting

Tillbehör

Tryckhuvssats 8 delar Tryckplattans Ø 37 mm

860115 37