



Hävstångstving av massivt stål, spännvidd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	860650 160
GTIN	4045197494412
Artikelklass	82C

Beskrivning

Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Spännarm med självlåsande kuggsegment. Tvingen öppnas med en lossningsknapp. Rörlig tryckbricka, plastklädd spännarm.

Användningsdata:

För **snabb** och enkel **fastspänning med högt späntryck**.

Teknisk beskrivning

kapacitet	80 mm
skenans tvärsnitt	16x7,5 mm
spännvidd	160 mm
vikt	0,68 kg
Produktslag	Skruvtving

