

**KOMET® Unisix® vändskär, BK7935, Beteckning typ W28: 42-010****Beställningsdata**

Ordernummer	216910 42-010
GTIN	2050002046719
Artikelklass	24T

Beskrivning**Passar till:**

Försänkare med vändskär nr 216660.

Teknisk beskrivning

Beteckning	42-010
Typ	W28
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	WOEX 080404
Antal byten/skär	3
Sort	BK7935
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	30 m/min	S
vått maximal	lämplig		