



Skrutvting av massivt stål, spännvidd: 100mm



Beställningsdata

Ordernummer	860500 100
GTIN	4008158033778
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad.

Rörlig, verktyglöst utbytbar tryckbricka, från storlek 160. Spännkraft upp till 6000 N.

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	15×6 mm
spännvidd	100 mm
kapacitet	60 mm
Produktslag	Skrutvting

Tillbehör

Tryckhuvssats 8 delar Tryckplattans Ø 23 mm

860115 23