

Garant**Profilfoghållare för fyrkantskärinsatser Ø DS 20 mm, från fyrkant: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290330 10
GTIN	4045197964397
Artikelklass	29K

Beskrivning**OBS!:**

- På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Teknisk beskrivning

Skruvar	290399 1
Effektiv längd L_1	40 mm
Mittförskjutning L_3	4,8 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	9,1 mm
lämplig för fyrkant	10 - 13 mm
Skaft-Ø	20 mm
Skärhållardiameter D_1	10 mm
Invändig	ja
Skaftlängd L_s	50 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

