

Garant**Profilfoghållare för fyrkantskärinsatser Ø DS 20 mm, från fyrkant: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290330 8
GTIN	4045197964380
Artikelklass	29K

Beskrivning**OBS!:**

- På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	30 mm
Skruvar	290399 1
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	8 mm
Mittförskjutning L_3	4 mm
lämplig för fyrkant	8 - 10 mm
Skaft-Ø	20 mm
Skärhållardiameter D_1	8 mm
Invändig	ja
Skaftlängd L_s	50 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

