

**Garant****Profilfoghållare för fyrkantskärinsatser Ø DS 32 mm, från fyrkant: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290334 19
GTIN	4045197965455
Artikelklass	29K

**Beskrivning****OBS!:**

- På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd $L_1$	89 mm
Mittförskjutning $L_3$	10,25 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	18,975 mm
Skrubar	290399 3
lämplig för fyrkant	19 - 27 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skärhållardiameter $D_1$	18 mm
Invändig	ja
Skaftlängd $L_s$	100 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

