

Garant**Profilfoghållare för fyrkantskärinsatser Ø DS 32 mm, från fyrkant: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290334 27
GTIN	4045197965462
Artikelklass	29K

Beskrivning**OBS!:**

- På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	27 mm
Effektiv längd L_1	100 mm
Skruvar	290399 3
Mittförskjutning L_3	14,5 mm
lämplig för fyrkant	27 - 37 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skärhållardiameter D_1	25 mm
Invändig	ja
Skaftlängd L_s	100 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

