

Garant**Profilfoghållare för fyrkantskärinsatser Ø D1 25 mm, från fyrkant: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290332 19
GTIN	4045197965394
Artikelklass	29K

Beskrivning**OBS!:**

- På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	18,975 mm
Mittförsjutning L_3	10,25 mm
Effektiv längd L_1	89 mm
Skrubar	290399 3
lämplig för fyrkant	19 - 27 mm
Skaft-Ø	25 mm
Skärhållardiameter D_1	18 mm
Invändig	ja
Skaftlängd L_s	90 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

