

Garant**Profilfoghållare för sexkantsprofilskär Ø D1 25 mm, från sexkant: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290342 9
GTIN	4045197965608
Artikelklass	29K

Beskrivning**OBS!:**

- På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	8,5 mm
Effektiv längd L_1	30 mm
Mittförskjutning L_3	4,5 mm
Skruvar	290399 1
lämplig för sexkant	9 - 11 mm
Skaft-Ø	25 mm
Skärhållardiameter D_1	8 mm
Invändig	ja
Skaftlängd L_s	90 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

