

Garant**Profilsjärinsats Fyrkant, TiN, från fyrkant: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer

290336 10

GTIN

4045197965493

Artikelklass

29L

Beskrivning**Utförande:**

Med TiN-beläggning.

Kan slipas om.

Passar till:

Profilfoghållare nr 290330 - 290334.

OBS!:

- **Profilsjärinsatser kan användas för ett fyrkant- eller sexkantområde (se produkttabellen).**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

Anmärkning reklamtext:

- **Profilsjärinsatser kan användas för ett fyrkant- eller sexkantområde (se produkttabellen).**
- **Håldiameter fyrkant = önskad nyckelvidd × faktor 1,05. Håldiameter sexkant = önskad nyckelvidd × faktor 1,02.**

Teknisk beskrivning

lämplig för fyrkant

10 - 13 mm

Skärmaterial	HSS
minsta nyckelvidd	10 mm
största nyckelvidd	13 mm
Profil	Fyrkant
Beläggning	TiN
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		