

**Garant****Profilfoghållare för sexkantsprofilskär Ø DS 32 mm, från sexkant: 11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290344 11
GTIN	4045197965660
Artikelklass	29K

**Beskrivning****OBS!:**

- På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

**Teknisk beskrivning**

Skruvar	290399 1
Effektiv längd $L_1$	40 mm
Mittförskjutning $L_3$	5,5 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	10,5 mm
lämplig för sexkant	11 - 17 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skärhållardiameter $D_1$	10 mm
Invändig	ja
Skaftlängd $L_s$	100 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

