

**Garant****Profilfoghållare för sexkantsprofilskär Ø DS 32 mm, från sexkant: 28mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290344 28
GTIN	4045197965684
Artikelklass	29K

**Beskrivning****OBS!:**

- På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning L <sub>3</sub>	14 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	89 mm
Skruvar	290399 3
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	26,5 mm
lämplig för sexkant	28 - 37 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skärhållardiameter D <sub>1</sub>	25 mm
Invändig	ja
Skaftlängd L <sub>s</sub>	100 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverkyg

