

Garant**Profilfoghållare för sexkantsprofilskär Ø DS 32 mm, från sexkant: 45mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290344 45
GTIN	4045197965707
Artikelklass	29K

Beskrivning**OBS!:**

- På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.
- På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391 – 290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.

Teknisk beskrivning

Skrivar	290399 4
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	43 mm
Mittförskjutning L_3	23 mm
Effektiv längd L_1	140 mm
lämplig för sexkant	45 - 70 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skärhållardiameter D_1	40 mm
Invändig	ja
Skaftlängd L_s	100 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

