

**Garant****Profilsjärinsats sexkant, TiN, från sexkant: 11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer

290346 11

GTIN

4045197965721

Artikelklass

29L

**Beskrivning****Utförande:**

Med TiN-beläggning.

Kan slipas om.

**Passar till:**

Profilfoghållare nr 290340 - 290344.

**OBS!:**

- Profilsjärinsatser kan användas för ett fyrkant- eller sexkantområde (se produkttabellen).
- Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

**Anmärkning reklamtext:**

- Profilsjärinsatser kan användas för ett fyrkant- eller sexkantområde (se produkttabellen).
- Håldiameter fyrkant = önskad nyckelvidd × faktor 1,05. Håldiameter sexkant = önskad nyckelvidd × faktor 1,02.

**Teknisk beskrivning**

lämplig för sexkant

11 - 17 mm

Skärmaterial	HSS
minsta nyckelvidd	11 mm
största nyckelvidd	17 mm
Profil	sexkant
Beläggning	TiN
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		