

Garant**Profilsjärinsats sexkant, TiN, från sexkant: 45mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290346 45
GTIN	4045197965769
Artikelklass	29L

Beskrivning**Utförande:**

Med TiN-beläggning.

Kan slipas om.

Passar till:

Profilfoghållare nr 290340 - 290344.

OBS!:

- Profilsjärinsatser kan användas för ett fyrkant- eller sexkantområde (se produkttabellen).
- Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Anmärkning reklamtext:

- Profilsjärinsatser kan användas för ett fyrkant- eller sexkantområde (se produkttabellen).
- Håldiameter fyrkant = önskad nyckelvidd × faktor 1,05. Håldiameter sexkant = önskad nyckelvidd × faktor 1,02.

Teknisk beskrivning

lämplig för sexkant	45 - 70 mm
---------------------	------------

Skärmaterial	HSS
största nyckelvidd	70 mm
minsta nyckelvidd	45 mm
Profil	sexkant
Beläggning	TiN
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		