

Garant**Profilsjärinsats sexkant, TiN, från sexkant: 37mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 290346 37 |
| GTIN | 4045197965752 |
| Artikelklass | 29L |

Beskrivning**Utförande:**

Med TiN-beläggning.

Kan slipas om.

Passar till:

Profilfoghållare nr 290340 - 290344.

OBS!:

- Profilsjärinsatser kan användas för ett fyrkant- eller sexkantområde (se produkttabellen).
- Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Anmärkning reklamtext:

- Profilsjärinsatser kan användas för ett fyrkant- eller sexkantområde (se produkttabellen).
- Håldiameter fyrkant = önskad nyckelvidd × faktor 1,05. Håldiameter sexkant = önskad nyckelvidd × faktor 1,02.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|------------|
| lämplig för sexkant | 37 - 45 mm |
|---------------------|------------|

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Skärmaterial | HSS |
| största nyckelvidd | 45 mm |
| minsta nyckelvidd | 37 mm |
| Profil | sexkant |
| Beläggning | TiN |
| Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast | lämplig | | |
| Alu (kortspånig) | lämplig | | |
| Alu > 10% Si | lämplig | | |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| INOX > 900 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| Ti > 850 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Grafit, glasfiber | mindre lämplig | | |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |