



Hörselkåpor Howard Leight™ Sync®, Typ: SYNC



Beställningsdata

Ordernummer	097790 SYNC
GTIN	7312550345108
Artikelklass	09A

Beskrivning

Utförande:

De passiva hörselkåporna kan anslutas till en mobiltelefon via Bluetooth®. En mikrofon med vindskydd, för tydlig taluppfattning i bullriga arbetsområden, möjliggör **samtal med mobiltelefonen**. Inkommande samtal besvaras och avslutas enkelt med en knapptryckning. Det är även möjligt att överföra allt ljudinnehåll på mobiltelefonen till hörselkåporna via **Bluetooth®-gränssnittet**. 3,5-mm kontakt gör att det även går att ansluta ytterligare en mobiltelefon. Ljudvolymen regleras via ett vred och färgade lysdioder ger feedback om de olika inställningarna. Det inbyggda litiumjonbatteriet med mer än 16 timmars drifttid kan laddas via USB-kabel. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB). Kombinerar hörselskydd, hörlurar och mikrofon.

Användningsdata:

För kommunikation i bullriga arbetsmiljöer.

Norm:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

leveransinnehåll:

Inklusive laddare med USB-anslutning och 3,5-mm kabel.

SNR-värde (dämpvärde): 32 dB(A)

drifttid: 16 h

vikt: 309 g

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	SYNC
Serie	Howard Leight™ Sync®
SNR-värde (dämpvärde)	32 dB(A)
drifttid	16 h
vikt	309 g
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	EN 352-6
Norm	EN 352-1
Norm	EN 352-8
Produktslag	Hörselkåpor