

**Garant****Stegborr HSS/E, obelagd, Skär-Ø: 6-30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	118320 6-30
GTIN	4045197966650
Artikelklass	11C

**Beskrivning****Utförande:**

Med cylindriskt dubbhålsborr, Ø-markering i spåret. Skaftet har dessutom tre ytor.

**Användningsdata:**

Borrning och gradning, maximal materialtjocklek = steghöjd (se tabellen).

**Teknisk beskrivning**

totallängd	100 mm
Skaft-Ø	10 mm
Borrsteg stigande med	2 mm
steghöjd	4 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	6 - 30 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS E
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Skaft med tre spännytor
Färgring	Utan
Produktslag	Konisk plåtborr

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		