



## Huggpipsats, Typ: 2-30



### Beställningsdata

Ordernummer	832011 2-30
GTIN	4049002111792
Artikelklass	86C

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftigt, **sänksmitt** utförande, motståndskraftig speciallackering. Skärhuvudet blankt. Invändigt lätt koniskt för avlägsning av utstansat material.

#### Användningsdata:

För stansning eller tillverkning av packningar och packningsringar av gummi, läder, filt, plast, kork, tyg eller liknande material.

#### leveransinnehåll:

Vardera 1 handtagshåljärn Ø nr 832001: 15 st  
storlek 2–30  
(2 mm intervall)

#### OBS!:

Använd trä, läder eller liknande som underlag vid stansning.

### Teknisk beskrivning

Antal huggpipor	15
förpackning	rullväska
Produktslag	Håltagningsverktyg

**Tillbehör**

Huggpipa för hål-Ø 6 mm	832001 6
Huggpipa för hål-Ø 2 mm	832001 2
Huggpipa för hål-Ø 10 mm	832001 10
Huggpipa för hål-Ø 28 mm	832001 28
Huggpipa för hål-Ø 24 mm	832001 24
Huggpipa för hål-Ø 14 mm	832001 14
Huggpipa för hål-Ø 12 mm	832001 12
Huggpipa för hål-Ø 30 mm	832001 30
Huggpipa för hål-Ø 26 mm	832001 26
Huggpipa för hål-Ø 8 mm	832001 8
Huggpipa för hål-Ø 20 mm	832001 20
Huggpipa för hål-Ø 18 mm	832001 18
Huggpipa för hål-Ø 4 mm	832001 4
Huggpipa för hål-Ø 16 mm	832001 16
Huggpipa för hål-Ø 22 mm	832001 22