



## Huggpipsats, Typ: 2-20R



### Beställningsdata

Ordernummer	832011 2-20R
GTIN	4049002111785
Artikelklass	86C

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftigt, **sänksmitt** utförande, motståndskraftig speciallackering. Skärhuvudet blankt. Invändigt lätt koniskt för avlägsning av utstansat material.

#### Användningsdata:

För stansning eller tillverkning av packningar och packningsringar av gummi, läder, filt, plast, kork, tyg eller liknande material.

#### leveransinnehåll:

Vardera 1 handtagshåljärn Ø nr 832001: 19 st  
storlek 2-20  
(1 mm intervall)

#### OBS!:

Använd trä, läder eller liknande som underlag vid stansning.

### Teknisk beskrivning

förpackning	rullväska
Antal huggpipor	19
Produktslag	Håltagningsverktyg

**Tillbehör**

Huggpipa för hål-Ø 19 mm	832001 19
Huggpipa för hål-Ø 15 mm	832001 15
Huggpipa för hål-Ø 9 mm	832001 9
Huggpipa för hål-Ø 16 mm	832001 16
Huggpipa för hål-Ø 4 mm	832001 4
Huggpipa för hål-Ø 20 mm	832001 20
Huggpipa för hål-Ø 17 mm	832001 17
Huggpipa för hål-Ø 6 mm	832001 6
Huggpipa för hål-Ø 10 mm	832001 10
Huggpipa för hål-Ø 12 mm	832001 12
Huggpipa för hål-Ø 7 mm	832001 7
Huggpipa för hål-Ø 14 mm	832001 14
Huggpipa för hål-Ø 5 mm	832001 5
Huggpipa för hål-Ø 8 mm	832001 8
Huggpipa för hål-Ø 13 mm	832001 13
Huggpipa för hål-Ø 11 mm	832001 11
Huggpipa för hål-Ø 2 mm	832001 2
Huggpipa för hål-Ø 3 mm	832001 3
Huggpipa för hål-Ø 18 mm	832001 18