

Garant**Skrutvting av massivt stål, spännvidd: 120 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	860480 120
GTIN	4045197335067
Artikelklass	81D

Beskrivning**Utförande:**

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad.

Rörlig tryckplatta med integrerad **spindelsäkring förhindrar att** spindeln lossnar vid vibrationer. Maximal kraftöverföring genom **krafthandtag** med greppvänlig Haptoprene®-yta och slagtålig polypropenkärna. Halsäker ytstruktur också med våta och oljiga händer.

skenans tvärsnitt: 13,5×6,5 mm

kapacitet: 60 mm

Teknisk beskrivning

spännvidd	120 mm
skenans tvärsnitt	13,5×6,5 mm
kapacitet	60 mm
Produktslag	Skrutvting

