



Skrutvting av massivt stål, spännvidd: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	860500 200
GTIN	4008158033914
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad.

Rörlig, verktyglöst utbytbar tryckbricka, från storlek 160. Spännkraft upp till 6000 N.

Teknisk beskrivning

spännvidd	200 mm
kapacitet	100 mm
skenans tvärsnitt	22×8,5 mm
Produktslag	Skrutvting

Tillbehör

Tryckhuvssats 8 delar Tryckplattans Ø 30 mm	860115 30
Komplett underdel för skruvtvingar helt i stål Typ 200	860560 200