



## Hävstångstving av massivt stål, spännvidd: 160mm



### Beställningsdata

Ordernummer	860600 160
GTIN	4008158034331
Artikelklass	83K

### Beskrivning

#### Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Spännarm med självlåsand kuggsegment. Tvingen öppnas med en lossningsknapp. Rörlig tryckbricka, plastklädd spännarm. Största spännkraft upp till 8500 N.

#### Användningsdata:

För **snabb** och enkel **fastspänning med högt späntryck**.

### Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	17,5×6,8 mm
kapacitet	80 mm
spännvidd	160 mm
vikt	0,65 kg
Produktslag	Skruvtving

