



Skrutvting av massivt stål, spännvidd: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	860500 250
GTIN	4008158033990
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad.

Rörlig, verktyglöst utbytbar tryckbricka, från storlek 160. Spännkraft upp till 6000 N.

Teknisk beskrivning

spännvidd	250 mm
kapacitet	120 mm
skenans tvärsnitt	24,5×9,5 mm
Produktslag	Skrutvting

Tillbehör

Tryckhuvssats 8 delar Tryckplattans Ø 30 mm

860115 30

Komplett underdel för skruvtvingar helt i stål Typ 250

860560 250