

**Skyddshjälm BOP, Färg: BLUE****Beställningsdata**

Ordernummer	097813 BLUE
GTIN	4017765102265
Artikelklass	09K

Beskrivning**Utförande:**

Duroplasthjälm av glasfiberarmerad polyester har **hög formbeständighet vid temperaturer upp till 150 °C**. Därigenom lämpar den sig för arbetsområden med **hög omgivningstemperatur** (t.ex. masugnar). Hjälm har hög åldringsbeständighet och är **okänslig mot kemikalier**. Skydd mot stänk av flytande metall (MM) och sidodeformation (LD).

- **Sexpunkts bältesband, höjdställbart**
- **Utan fäste**
- **Svettrem av naturläder**
- **Rak form**
- **Med vridlås**

Användningsdata:

Hetområden, kemisk industri, arbetsplatser med hög UV-strålning.

Norm:

DIN EN 397

hjälmegenskap: Skydd mot stänk av flytande metall

Material hjälmskal: UP-GF fiberglas-polyester

Glasbeläggning: kemikaliebeständig

Breddjustering: Vridlås

Storlek: 53 - 61 cm

vikt: 405 g

Teknisk beskrivning

Glasbeläggning	kemikaliebeständig
vikt	405 g
Breddjustering	Vridlås
Storlek	53 - 61 cm
hjälmegenskap	Skyddar upp till 150 °C
hjälmegenskap	Skydd mot lateral deformation
hjälmegenskap	Skydd mot stänk av flytande metall
Material hjälmskal	UP-GF fiberglas-polyester
Norm	DIN EN 397
Produktslag	Skyddshjälm

Tillbehör

Svetsband Typ L	097822 L
hakrem Upphängning 4P	097823 4P
Svetsband Typ HT	097822 HT
Svetsband Typ SL	097822 SL