

**Skruvtving av massivt stål, spännvidd: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	860550 300
GTIN	4045197335401
Artikelklass	82C

Beskrivning**Utförande:**

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Brunerad spindel. Med skyddsöverdrag av plast.

Teknisk beskrivning

kapacitet	120 mm
spännvidd	300 mm
skenans tvärsnitt	25,5×12 mm
Produktslag	Skruvtving