



## Hävstångstving av massivt stål, spännvidd: 200mm



### Beställningsdata

Ordernummer	860600 200
GTIN	4008158000633
Artikelklass	83K

### Beskrivning

#### Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Spännarm med självlåsande kuggsegment. Tvingen öppnas med en lossningsknapp. Rörlig tryckbricka, plastklädd spännarm. Största spännkraft upp till 8500 N.

#### Användningsdata:

För **snabb** och enkel **fastspänning med högt späntryck**.

### Teknisk beskrivning

vikt	1,1 kg
skenans tvärsnitt	22×8,5 mm
spännvidd	200 mm
kapacitet	100 mm
Produktslag	Skruvtving

