



Skyddshjälm BOP 74 R, Färg: WHITE



Beställningsdata

Ordernummer	097801 WHITE
GTIN	4017765129507
Artikelklass	09K

Beskrivning

Utförande:

Den **avancerade allroundhjälmen** av glasfiberarmerad polyester erbjuder hög sidostyvhet och är särskilt formbeständig vid höga temperaturer. Stor skyddsytta tack vare förlängt skydd i nacken. Hjälmen är mycket åldersbeständig och kemikaliebeständig. Skydd mot stänk av flytande metall (MM) och sidodeformering (LD).

- **6-punkts bandsele, höjjusterbar**
- **Utan fäste**
- **Svettband i naturläder**
- **Förlängd nackdel med avrinningskanal.**
- **Med vridlås**

Användningsdata:

Hetområden, kemisk industri, arbetsplatser med hög UV-strålning.

Norm:

DIN EN 397

Specifikation:

Skydd mot stänk av flytande metall (MM) och sidodeformering (LD).

Reservdel:

nr 097822 svetsband i tre utföranden.

hjälmegenskap: Skydd mot stänk av flytande metall

Material hjälmskal: UP-GF fiberglas-polyester

Glasbeläggning: kemikaliebeständig

Breddjustering: Vridlås

Storlek: 53 - 61 cm

vikt: 460 g

Teknisk beskrivning

Breddjustering	Vridlås
Storlek	53 - 61 cm
Glasbeläggning	kemikaliebeständig
vikt	460 g
hjälmegenskap	Skyddar upp till 150 °C
hjälmegenskap	Skydd mot lateral deformation
hjälmegenskap	Skydd mot stänk av flytande metall
Material hjälmskal	UP-GF fiberglas-polyester
Norm	DIN EN 397
Produktslag	Skyddshjälm

Tillbehör

Svetsband Typ L	097822 L
Svetsband Typ SL	097822 SL
Svetsband Typ HT	097822 HT