



Sats skruvdragarhylsor för Torx®-skruvar 1/2 tum-fyrkant 10 delar, antal insatser: 10



Beställningsdata

Ordernummer	639504 10
GTIN	4018754261666
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123;

Hylsor enligt DIN 3124.

In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För invändiga Torx®-skruvar med gänga M4–M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

Skruvmejselhylsor

för Torx®: 10 st nr 643650

storlek TX20; TX25; TX27; TX30;

2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Förvaring i: ABS-plastlåda

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 639501

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar	10
Längd	227 mm
Bredd	131 mm
höjd	57 mm
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX30	643650 TX30
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX27	643650 TX27
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX20	643650 TX20
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX25	643650 TX25
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX55	643650 TX55
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX45	643650 TX45
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX60	643650 TX60
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX50	643650 TX50
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX40	643650 TX40