



Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 12 delar, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	637666 6
GTIN	4018754260812
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M16.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 9 st. nr 642200 strl 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 förlängningar: vardera 1 st nr 641000 strl. 130; 255

1 spärrskaft: nr 640100

Förvaring i: ABS-plastlåda

höjd: 64 mm

fyrkantfäste: 1/2 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 10-24 mm

Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
Antal delar	12
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	10-24 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar

fyrkantsfäste	1/2 tum
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	413 mm
Bredd	226 mm
höjd	64 mm
Produktslag	hylsnyckel