



Skrutvting av massivt stål, spännvidd: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	860500 300
GTIN	4008158034119
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad.

Rörlig, verktyglöst utbytbar tryckbricka, från storlek 160. Spännkraft upp till 6000 N.

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	28×11 mm
kapacitet	140 mm
spännvidd	300 mm
Produktslag	Skrutvting

Tillbehör

Komplett underdel för skruvtvingar helt i stål Typ 300

860560 300

Tryckhuvssats 8 delar Tryckplattans Ø 37 mm

860115 37