

HOLEX**Pinnfräs-SET HSS-E-SPM, TiAlN, Typ: SET****Beställningsdata**

Ordernummer	191639 SET
GTIN	4045197966636
Artikelklass	12W

Beskrivning**Utförande:**

För grovbearbetning och finbearbetning, flerskärig, med universalgeometri.
Vardera en fräs nr 191637 Ø 6; 8; 10; 12 och 16 mm.

leveransinnehåll:

5 delar

OBS!:

Skärdatarekommendation se artikel 191637.

Tolerans nom.-Ø: 0 / -0,03

Tandantal Z: 4

Spiralvinkel: 38 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 1835 B med h6

Tandantal Z: 4

Teknisk beskrivning

Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Spiralvinkel	38 grad

Tandantal Z	4
Tolerans nom.-Ø	0 / -0,03
Skaft	DIN 1835 B med h6
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS E SPM
Norm	DIN 844 B
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärledning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	grön
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Fräs HSS-E-SPM HPC Ø DC 16 mm	191637 16
Fräs HSS-E-SPM HPC Ø DC 12 mm	191637 12
Fräs HSS-E-SPM HPC Ø DC 8 mm	191637 8
Fräs HSS-E-SPM HPC Ø DC 6 mm	191637 6
Fräs HSS-E-SPM HPC Ø DC 10 mm	191637 10