



## Lyftögla DSR, Gäng-Ø: M6X1



### Beställningsdata

Ordernummer	086452 M6X1
GTIN	2050001944580
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

#### OBS!:

**SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.**

**SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.**

### Teknisk beskrivning

Öglans tjocklek F	14 mm
Höjd skruvhuvud A	33 mm
Lyftöglans bredd G	53 mm
Skruvhuvuddiameter C	30 mm
Nyckelvidd innersextant S	8 mm
Öglans bredd E	27 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D	38 mm

Höjd mellanpanel B	30 mm
Gänglängd L	15 mm
Gäng-Ø	M6×1
Bärförmåga WLL SF 5:1	0,15 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	0,2 t
Produktslag	Lyftögla