



## Lyftögla DSR, Gäng-Ø: M12X1,75



### Beställningsdata

Ordernummer	086452 M12X1,75
GTIN	2050001949127
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

#### OBS!:

**SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.**

**SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.**

### Teknisk beskrivning

Höjd skruvhuvud A	33 mm
Öglans bredd E	27 mm
Skruvhuvuddiameter C	30 mm
Lyftöglans bredd G	53 mm
Öglans tjocklek F	14 mm
Nyckelvidd innersextant S	8 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D	38 mm

Höjd mellanpanel B	30 mm
Gänglängd L	21 mm
Gäng-Ø	M12×1,75
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	1,3 t
Bärförmåga WLL SF 5:1	1,05 t
Produktslag	Lyftögla