



## Lyftögla DSR, Gäng-Ø: M10X1,5



### Beställningsdata

Ordernummer	086452 M10X1,5
GTIN	2050001944801
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt, höghållfast lyftögla för skruvmontering. Roterbar 360° och svängbar 180°.

#### OBS!:

**SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.**

**SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.**

### Teknisk beskrivning

Avstånd mellanpanel-ögla D	38 mm
Nyckelvidd innersextant S	8 mm
Lyftöglans bredd G	53 mm
Höjd mellanpanel B	30 mm
Höjd skruvhuvud A	33 mm
Gänglängd L	18 mm
Öglans bredd E	27 mm

Skruvhuvuddiameter C	30 mm
Öglans tjocklek F	14 mm
Gäng-Ø	M10×1,5
Bärförmåga WLL SF 5:1	0,7 t
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	0,9 t
Produktslag	Lyftögla